

Pinza a crimpare e trapano BD



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per la crimpatura e la foratura dei terminali a treccia

Utilizzare con treccia piatta in bobina FRCB, rame e treccia piatta in bobina FTCB, rame stagnato

Include guida e trapano

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Sezione trasversale	Diametro della punta di perforazione	Diametro vite	Peso unità
BD16-8	558640	16mm ²	8.5 mm	8	0.65 kg
BD16	558610	16mm ²	6.5 mm	6	0.65 kg
BD25	558620	25mm ²	11 mm	10	0.68 kg
BD50	558630	50mm ²	12.5 mm	12	0.71 kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE