

# Treccia tonda BJ con capicorda crimpati



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera

Permette curvature molto vicine all'area di contatto

Conforme a RoHS

## SPECIFICHE

<b>Materiale:</b>	Rame
<b>Finitura:</b>	Rivestito in stagno
<b>Temperatura di funzionamento:</b>	105 °C Max

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Portata di corrente	Sezione trasversale	Lunghezza (L)	Diametro filo	Dimensione del foro (HS)
BJ6-200S	556910	45A	6mm <sup>2</sup>	200mm	0.15mm	6.5 mm
BJ10-300S	556920	75A	10mm <sup>2</sup>	300mm	0.15mm	6.5 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Portata di corrente	Sezione trasversale	Lunghezza (L)	Diametro filo	Dimensione del foro (HS)
BJ6-150S	556900	45A	6mm <sup>2</sup>	150mm	0.15mm	6.5 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unitario
BJ6-200S	556910	0.01 kg
BJ10-300S	556920	0.03 kg
BJ6-150S	556900	0.01 kg

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza clienti  
Opzione 2 – Assistenza tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**