

Supporto isolante quadripolare BSC-125A.



CERTIFICAZIONI





CARATTERISTICHE

Creare blocchi di distribuzione a quattro poli personalizzati per un sistema di distribuzione dell'energia elettrica

È possibile fissare lo schermo di protezione direttamente al supporto

Include le viti per montare le barre filettate in rame

Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti

Non contiene alogeni

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Table 1/3							
Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Tensione d'esercizio massima, IEC (UI)	Temperatura di esercizio	Corrente nominale tipica dell'applicazion e	
BSC-125A	551321	Acciaio, Glass Fibre Reinforced Polyamide	Elettrogalvanizz	630, 630	-40 to 130 °C	125 - 160 A	


Table 2/3							
Codice a catalogo	Numero articolo	Conforme a.	Grado di infiammabilità	Larghezza barra collettrice	Spessore barra collettrice	Profondità (D)	
BSC-125A	551321	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	12 - 15 mm	4 - 5 mm	76mm	

Table 3/3							
Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	Diametro vite (Sc)	Peso unità			
BSC-125A	551321	120 mm	6	0.1 kg			

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Da utilizzare con barre in rame.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221 Opzione 1 – Assistenza clienti Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi: +31 800-0200135 Francia: +33 800 901 793

Europa

Germania: 800 1890272 altri paesi: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE