

Distanziatore DH e distanziale



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per realizzare piastre, schermi o profili più alti

Versione maschio-femmina che permette un montaggio stabile

Applicazioni elettrotecniche

SPECIFICHE

Tensione di isolamento:	1000V
Finitura:	Elettrozincato
Classificazione dell'inflammabilità:	UL® 94HB
Temperatura:	80 °C Max

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensioni delle filettature (TS)	Lunghezza filettatura (TL)	Profondità filettatura (TD)	Lunghezza (L)
DH15M5	560660	Acciaio, Polystyrene	M5	7mm	7mm	15mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensioni delle filettature (TS)	Lunghezza filettatura (TL)	Profondità filettatura (TD)	Lunghezza (L)
DH15M6	560740	Acciaio, Polystyrene	M6	7mm	8mm	15mm
DH20M5	560670	Acciaio, Polystyrene	M5	7mm	7mm	20mm
DH20M6	560750	Acciaio, Polystyrene	M6	7mm	8mm	20mm
DH30M5	560600	Acciaio, Polystyrene	M5	7mm	7mm	30mm
DH30M6	560700	Acciaio, Polystyrene	M6	7mm	8mm	30mm
DH45M5	560610	Acciaio, Polystyrene	M5	7mm	7mm	45mm
DH45M6	560710	Acciaio, Polystyrene	M6	7mm	8mm	45mm
DH55M5	560620	Acciaio, Polystyrene	M5	7mm	7mm	55mm
DH70M5	560630	Acciaio, Polystyrene	M5	7mm	7mm	70mm
DH120M5	560650	Acciaio, Polystyrene	M5	7mm	7mm	120mm
DH70M6	560720	Acciaio, Polystyrene	M6	7mm	8mm	70mm
DH85M5	560640	Acciaio, Polystyrene	M5	7mm	7mm	85mm
DH120M6	560730	Acciaio, Polystyrene	M6	7mm	8mm	120mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario
DH15M5	560660	13 mm	0 kg
DH15M6	560740	13 mm	0 kg
DH20M5	560670	13 mm	0.01 kg

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario
DH20M6	560750	13 mm	0.01 kg
DH30M5	560600	13 mm	0.01 kg
DH30M6	560700	13 mm	0.01 kg
DH45M5	560610	13 mm	0.01 kg
DH45M6	560710	13 mm	0.01 kg
DH55M5	560620	13 mm	0.01 kg
DH70M5	560630	13 mm	0.01 kg
DH120M5	560650	13 mm	0.02 kg
DH70M6	560720	13 mm	0.02 kg
DH85M5	560640	13 mm	0.02 kg
DH120M6	560730	13 mm	0.04 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE