

Barra di distribuzione in rame liscio perforato DPCB, doppia



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Connessione elettrica per applicazioni pesanti

Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell'energia elettrica prefabbricato

Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni

Connessione di terra

Distribuzione dell'energia elettrica

Bordi arrotondati

SPECIFICHE

Materiale: Rame

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Lunghezza (L)	Dimensione del foro (HS)	A.
DPCB100X5	550440	100 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	75 mm


Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Lunghezza (L)	Dimensione del foro (HS)	A.
DPCB125X5	550450	125 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	100 mm
DPCB50X5	550410	50 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	25 mm
DPCB63X5	550420	63 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	38 mm
DPCB80X5	550430	80 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	55 mm
DPCB100X10	550380	100 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	75 mm
DPCB120X10	550390	120 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	95 mm
DPCB50X10	550350	50 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	25 mm
DPCB60X10	550360	60 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	35 mm
DPCB80X10	550370	80 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	55 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	B	C	Peso unità
DPCB100X5	550440	25 mm	12.5 mm	7.25 kg
DPCB125X5	550450	25 mm	12.5 mm	9.2 kg
DPCB50X5	550410	25 mm	12.5 mm	3.4 kg
DPCB63X5	550420	25 mm	12.5 mm	4.4 kg
DPCB80X5	550430	25 mm	12.5 mm	5.7 kg
DPCB100X10	550380	25 mm	12.5 mm	14.5 kg
DPCB120X10	550390	25 mm	12.5 mm	18.4 kg
DPCB50X10	550350	25 mm	12.5 mm	6.8 kg

Codice a catalogo	Numero articolo	B	C	Peso unità
DPCB60X10	550360	25 mm	12.5 mm	8.8 kg
DPCB80X10	550370	25 mm	12.5 mm	11.4 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE