

EB-12 messa a terra e barra colletttrice neutra



Le barre colletttrici di connessione, di messa a terra e di neutro nVent ERIFLEX vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all'interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Da utilizzare per connettere diversi conduttori di messa a terra

I fori smussati permettono connessioni semplici

Barra rigida

Conforme a RoHS


SPECIFICHE

Materiale: Ottone

Codice a catalogo	EB12	EB12BLK200
Numero articolo	568610	568611
Numero di connessioni	12	12
Dimensione conduttore, IEC	(2) 16 - 35 mm ² intrecciati (10) 4 - 16 mm ² Stranded	(2) 16 - 35 mm ² intrecciati (10) 4 - 16 mm ² Stranded
Dimensione conduttore boccola, IEC	(2) 10 - 35 mm ² (10) 2.5 - 16 mm ²	(2) 10 - 35 mm ² (10) 2.5 - 16 mm ²

Codice a catalogo	EB12	EB12BLK200
Dimensione conduttore, UL	(2) #6 Solid (10) #8 - #6 Solid (2) n. 6 incagliato (10) #8 - #6 Stranded	(2) #6 Solid (10) #8 - #6 Solid (2) n. 6 incagliato (10) #8 - #6 Stranded
Corrente nominale massima	250A	250A
Profondità (D)	6mm	6mm
Altezza (H)	13 mm	13 mm
Larghezza (W)	120 mm	120 mm
A.	105 mm	105 mm
B	9 mm	9 mm
Peso unità	0.07 kg	0.07 kg
Conforme a.	IEC® 61439,1	IEC® 61439,1

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE