

Morsetto d'arresto principale EB-130



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Da usare con barre colletttrici di messa a terra e di neutro EB-130 o EB-2X130

Installazione rapida e facile

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Materiale: Ottone

Finitura: Nichelato



Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensioni del conduttore, IEC	Dimensione del foro (HS)	Profondità (D)	Altezza (H)	Larghezza (W)
EB130CON70	568677	6 - 70 mm ² A trefoli	5.5 mm	8mm	8 mm	31 mm
EB130CON35	568676	6 - 35 mm ² A trefoli	5.5 mm	8mm	8 mm	22 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Coppia (TQ)	Peso unitario
EB130CON70	568677	2 N·m	0.01 kg
EB130CON35	568676	2 N·m	0.01 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE