

# Barra di messa a terra e neutro EB-168



Le barre collettrici di connessione, di messa a terra e di neutro nVent ERIFLEX vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all'interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Da utilizzare per connettere diversi conduttori di messa a terra

I fori smussati permettono connessioni semplici

Barra rigida

Conforme a RoHS

## SPECIFICHE

| Codice a catalogo                      | EB168                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Numero articolo                        | 568630                                      |
| Materiale                              | Ottone                                      |
| Numero di collegamenti                 | 166                                         |
| Dimensioni del conduttore, IEC         | (166) 1,5 - 4 mm <sup>2</sup> A trefoli     |
| Dimensione conduttore con boccola, IEC | (166) 0.75 - 4 mm <sup>2</sup>              |
| Dimensioni del conduttore, UL          | (166) #16 - #10 Pieno<br>(166) #10 Stranded |
| Profondità (D)                         | 8mm                                         |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Codice a catalogo</b> | <b>EB168</b> |
| Altezza (H)              | 8 mm         |
| Larghezza (W)            | 1000 mm      |
| A                        | 6 mm         |
| Peso unitario            | 0.45 kg      |
| È conforme a             | IEC® 61439,1 |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**