

## Barra di messa a terra e neutro EB-20



Le barre collettrici di connessione, di messa a terra e di neutro nVent ERIFLEX vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all'interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati.

### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Da utilizzare per connettere diversi conduttori di messa a terra con un pannello

I fori smussati permettono connessioni semplici

Montare le scanalature per fissaggio universale alla barra in rame, direttamente alle guide oppure agli spaziatori

Barra rigida

Il kit di montaggio è disponibile per bloccare le barre o per fissarle alla guida DIN


Conforme a RoHS

### SPECIFICHE

<b>Codice a catalogo</b>	<b>EB20</b>
Numero articolo	568662
Materiale	Ottone
Numero di collegamenti	20

Codice a catalogo	EB20
Dimensioni del conduttore, IEC	(1) 16 - 35 mm <sup>2</sup> Stranded (3) 4 - 16 mm <sup>2</sup> Stranded (9) 2,5 - 6 mm <sup>2</sup> A trefoli (7) 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> Stranded
Dimensione conduttore con boccola, IEC	(1) 10 - 35 mm <sup>2</sup> (3) 2.5 - 16 mm <sup>2</sup> (9) 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> (7) 0.75 - 4 mm <sup>2</sup>
Dimensioni del conduttore, UL	(1) #8 - #6 Solid (3) #12 - #6 Solid (9) #14 - #8 Solid (7) #16 - #10 Solid (1) #6 - #4 Stranded (3) #12 - #4 Stranded (9) #14 - #8 A trefoli
Massimo valore nominale di corrente	250A
Profondità (D)	12mm
Altezza (H)	13 mm
Larghezza (W)	215 mm
Spessore (T)	5 mm
A	175 mm
B	20 mm
X	6.2 x 7 mm
Peso unitario	0.19 kg
È conforme a	IEC® 61439,1

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

**Nord America**

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

**Europa**

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

**Europa**

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**