


FBC nVent ERIFLEX Flexibar/cavo a morsetto per barra di distribuzione



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Morsetto molto compatto per la connessione di conduttori di cavi o di nVent ERIFLEX Flexibar a barre senza perforazione

Il conduttore viene bloccato con una piastra di pressione

È possibile montare e far scivolare i morsetti nella loro posizione sulla barra prima di connettere i conduttori

È possibile aggiungere le connessioni dopo il montaggio della barra colletttrice

La singola vite blocca il morsetto ed effettua la connessione

Conforme ad EAC

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Fine: Elettro galvanizzato

Conforme a.: IEC® 60999

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore barra colletttrice	Dimensione conduttore	Larghezza conduttore	Profondità (D)	Altezza (H)
FBC10X4	553505	10 mm	1 mm ² trefolo - 4 mm ² trefolo		12mm	28 mm
FBC5X4	553405	5 mm	1 mm ² trefolo - 4 mm ² trefolo		11mm	23 mm
FBC10X6	553430	10 mm	2,5 mm ² intrecciati - 16 mm ² intrecciati	6 mm	14mm	33 mm
FBC5X6	553400	5 mm	2,5 mm ² intrecciati - 16 mm ² intrecciati	6 mm	14mm	28 mm
FBC10X9	553440	10 mm	16 mm ² intrecciati - 50 mm ² intrecciati	9 mm	19mm	42 mm
FBC5X9	553410	5 mm	16 mm ² intrecciati - 50 mm ² intrecciati	9 mm	19mm	36 mm
FBC10X15-5	553530	10 mm	35 mm ² intrecciato - 70 mm ² intrecciato	15.5 mm	25mm	49 mm
FBC5X15-5	553510	5 mm	35 mm ² intrecciato - 70 mm ² intrecciato	15.5 mm	25mm	44 mm
FBC5X20	553520	5 mm	70 mm ² intrecciato - 185 mm ² intrecciato	20 mm	31mm	48 mm
FBC10X20	553540	10 mm	70 mm ² intrecciato - 185 mm ² intrecciato	20 mm	31mm	54 mm

Table 2/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Coppia di serraggio (TQ)	Peso unità
FBC10X4	553505	29 mm	2 N·m	0.02 kg
FBC5X4	553405	29 mm	2 N·m	0.02 kg
FBC10X6	553430	31 mm	3 N·m	0.03 kg

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Coppia di serraggio (TQ)	Peso unità
FBC5X6	553400	31 mm	3 N·m	0.03 kg
FBC10X9	553440	40 mm	6 - 8 N·m	0.07 kg
FBC5X9	553410	40 mm	6 - 8 N·m	0.07 kg
FBC10X15-5	553530	40 mm	10 - 12 N·m	0.11 kg
FBC5X15-5	553510	40 mm	10 N·m Min	0.11 kg
FBC5X20	553520	40 mm	12 - 15 N·m	0.13 kg
FBC10X20	553540	40 mm	12 - 15 N·m	0.14 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il conduttore deve essere spellato per una distanza almeno uguale alla larghezza del morsetto.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE