

Supporto barra piatta FBS



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Supporto per barre filettate

Trifase con circuito neutro

Posizionamento del chiodo di plastica per la localizzazione della barra colletttrice

Si regola velocemente per poter contenere larghezze multiple di barra

Lo schermo di protezione può essere fissato utilizzando gli spaziatori

È possibile montare una messa a terra su entrambi i lati

Non contiene alogeni

SPECIFICHE

Table 1/4

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Tensione massima di lavoro, IEC (Ui)	Temperatura di funzionamento	Corrente di applicazione tipica nominale
FBS400A	551350	Acciaio, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aluminum	Elettrozincato	1000, 1500	-40 to 130 °C	160 - 400 A

Table 2/4

Codice a catalogo	Numero articolo	È conforme a	Classificazione dell'inflammabilità	Larghezza barra colletttrice	Spessore della barra	Altezza (H)
FBS400A	551350	IEC® 61439,1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	15 mm, 20 mm	5 mm	34 mm



Table 3/4

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	A	B	C	D
FBS400A	551350	465 mm	450 mm	300 mm	18 mm	26 mm

Table 4/4

Codice a catalogo	Numero articolo	E	X	Peso unitario
FBS400A	551350	50 mm	6 x 8 mm	0.3 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE