

Supporto barra di distribuzione piatta FBSS



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Sostiene le barre in un angolo per connessioni semplici

Include i fori di montaggio per il fissaggio diretto dello schermo di protezione

Bracci regolabili per un montaggio semplice

Trifase con circuito neutro

Non contiene alogeni

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Tensione d'esercizio massima, IEC (UI)	Temperatura di esercizio	Corrente nominale tipica dell'applicazione	Grado di infiammabilità
FBSS32X5	551190	Acciaio, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aluminum	1000, 1500	-40 to 130 °C	400 A	UL® 94V-0


Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza barra collettrice	Spessore barra collettrice	Conforme a.	Altezza (H)	Larghezza (W)
FBSS32X5	551190	32 mm	5 mm	IEC® 60695-2-11 (test filo incandescente 960 °C)	47 mm	338 - 390 mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	B	C	X	Peso unità
FBSS32X5	551190	325 - 377 mm	290 mm	65 mm	6.5 x 23 mm	0.32 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE