


Guaina intrecciata in fibra di vetro FGBS



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Fibra di vetro impregnata con vernice siliconica ad alta temperatura

Resistente alle temperature elevate

Isolamento termico e protezione meccanica

Non contiene alogeni

SPECIFICHE

Materiale:	Fibra di vetro
Grado di infiammabilità:	UL® 1441 VW-1
Temperatura di esercizio:	-70 to 300 °C

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro	Colore	Lunghezza	Peso unità
FGBS8	556210	8 mm	Nero	100m	0.01 kg
FGBS4	556200	4 mm	Nero	100m	0.01 kg

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro	Colore	Lunghezza	Peso unità
FGBS12	556230	12 mm	Nero	100m	0.02 kg
FGBS10	556220	10 mm	Nero	100m	0.02 kg
FGBS15	556240	16 mm	Nero	100m	0.03 kg
FGBS20	556250	20 mm	Bianco	50m	0.04 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il peso dell'unità è dato per singolo metro (3,28').

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE