

Treccia piatta in bobina FRCB, rame



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Le trecce in bobina sono usate principalmente per le applicazioni di distribuzione della potenza o di messa a terra

Materiale non magnetico

SPECIFICHE

Materiale: Rame

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Corrente nominale | Sezione trasversale | Numero di fili | Diametro filo | Lunghezza |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| FRCB15-10 | 557030 | 75A | 10mm ² | 576 | 0.15mm | 25m |
| FRCB15-100 | 557150 | 360A | 100mm ² | 5664 | 0.15mm | 25m |
| FRCB15-16 | 557040 | 120A | 16mm ² | 896 | 0.15mm | 25m |
| FRCB15-25 | 557060 | 150A | 25mm ² | 1404 | 0.15mm | 25m |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Corrente nominale | Sezione trasversale | Numero di fili | Diametro filo | Lunghezza |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------|
| FRCB15-35 | 557080 | 200A | 35mm ² | 1980 | 0.15mm | 25m |
| FRCB15-40 | 557090 | 220A | 40mm ² | 2272 | 0.15mm | 25m |
| FRCB15-50 | 557100 | 250A | 50mm ² | 2848 | 0.15mm | 25m |
| FRCB15-75 | 557130 | 300A | 75mm ² | 4256 | 0.15mm | 25m |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Spessore | Larghezza | Peso unitario |
|-------------------|-----------------|----------|-----------|---------------|
| FRCB15-10 | 557030 | 1.5 mm | 10 mm | 0.1 kg |
| FRCB15-100 | 557150 | 4 mm | 40 mm | 1 kg |
| FRCB15-16 | 557040 | 1.5 mm | 15 mm | 0.16 kg |
| FRCB15-25 | 557060 | 1.5 mm | 23 mm | 0.25 kg |
| FRCB15-35 | 557080 | 2.5 mm | 23 mm | 0.35 kg |
| FRCB15-40 | 557090 | 2.5 mm | 25 mm | 0.4 kg |
| FRCB15-50 | 557100 | 3 mm | 28 mm | 0.5 kg |
| FRCB15-75 | 557130 | 4 mm | 30 mm | 0.75 kg |

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il peso dell'unità è dato per singolo metro (3,28').

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE