

Morsetto distanziatore FS, chiusura a scatto



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Fornisce supporto per nVent ERIFLEX Flexibar e per i conduttori intrecciati isolati senza provocare danni all'isolamento

Garantisce la corretta spaziatura per raffreddamento ottimale

Supporta fino a quattro conduttori collegati in parallelo

Installazione facile

Non contiene alogeni

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Materiale: Poliammide

Grado di infiammabilità: UL® 94HB

Temperatura di esercizio: -40 to 130 °C

Table 1/1


Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza conduttore	Altezza (H)	Lunghezza (L)	Dimensione del foro (HS)	Peso unità
FS24	553550	24 mm Max	67 mm	30mm	7 mm	0.01 kg

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza conduttore	Altezza (H)	Lunghezza (L)	Dimensione del foro (HS)	Peso unità
FS32	553560	32 mm Max	67 mm	38mm	7 mm	0.02 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La distanza consigliata tra i supporti è di 400 mm (15 3/4").

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE