

Guida all'utensile per cesoie flessibili ERIFLEX HFST-B nVent



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Si fissa all'utensile di taglio idraulico per nVent ERIFLEX Flexibar

Utilizzare per allineare nVent ERIFLEX Flexibar con il centro della lama dell'utensile di taglio

Allunga la vita della lama dell'utensile di taglio


Funziona con nVent ERIFLEX Flexibar di tutte le dimensioni

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Profondità (D)	Altezza (H)	Larghezza (W)	Peso unità
HFST-B	559020	Acciaio	76mm	73 mm	244 mm	1 kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE