

Utensile di piegatura manuale MFBT-2 per nVent ERIFLEX Flexibar



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Permette all'utente di piegare nVent ERIFLEX Flexibar in forme personalizzate per un'installazione efficiente

L'utensile, di semplice utilizzo, è in grado di effettuare la curvatura di nVent ERIFLEX Flexibar in ogni sua dimensione disponibile, in modo rapido e senza danneggiare l'isolamento

Manico lungo per applicare la forza durante la curvatura di nVent ERIFLEX Flexibar fino a 10x120x1/12x100x1

Due raggi di curvatura: 5 mm (0.20")

Permette la regolazione dell'angolo di curvatura per curvature ripetitive

Robusta base in alluminio blu con tre punti di fissaggio

Configurazione della lunghezza regolabile per nVent ERIFLEX Flexibar

Sistema di bloccaggio rapido di nVent ERIFLEX Flexibar senza bisogno di utensili

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Larghezza del conduttore	Raggio di curvatura	Angolo di curvatura	Profondità
-------------------	-----------------	-----------	--------------------------	---------------------	---------------------	------------

MFBT-2	559145	Acciaio, Aluminum	120 mm	5mm	120 ° Max	414mm
--------	--------	----------------------	--------	-----	-----------	-------

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza	Larghezza	Peso unitario
MFBT-2	559145	242 mm	319 mm	7 kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE