


# Kit di base per utensile pieghevole flessibile ERIFLEX nVent MFF



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Il kit include l'utensile di piegatura, la morsa fissa, la rotaia e i morsetti

È in grado di piegare nVent ERIFLEX Flexibar indipendentemente dalle sue dimensioni, senza danneggiare l'isolamento

Il kit permette di effettuare piegature a forma di L e di Z

I componenti aggiuntivi dell'utensile di piegatura sono disponibili per effettuare pieghe a forma di U e per piegare lunghi pezzi di nVent ERIFLEX Flexibar

Facile per riprodurre diverse forme e dimensioni

Riduce significativamente gli scarti di nVent ERIFLEX Flexibar

Limita la manipolazione di pesanti nVent ERIFLEX Flexibar

Configurazione semplice e veloce

L'utensile può essere facilmente trasportato al luogo di lavoro oppure può rimanere fisso in un'officina

## SPECIFICHE

Table 1/1

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale | Altezza | Lunghezza | Larghezza | Peso unità |
|-------------------|-----------------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|
|-------------------|-----------------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|

|     |        |         |        |       |        |       |
|-----|--------|---------|--------|-------|--------|-------|
| MFF | 558930 | Acciaio | 305 mm | 600mm | 305 mm | 20 kg |
|-----|--------|---------|--------|-------|--------|-------|

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**