

Guida per attrezzi pieghevole MFFR nVent ERIFLEX



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Da utilizzare unitamente allo starter kit, all'utensile di piegatura e alla morsa per piegare nVent ERIFLEX Flexibar di lunghezza elevata

I piedi di supporto sono regolabili per il montaggio su un tavolo di lavoro oppure su una morsa

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Altezza	Lunghezza	Larghezza	Peso unità
MFFR	558933	Acciaio	120 mm	600mm	100 mm	6.4 kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE