

Fresa manuale MFSHT-2 nVent ERIFLEX Flexibar



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Taglia nVent ERIFLEX Flexibar in modo rapido ed accurato, senza bave o deformazioni

Effettua il taglio attraverso l'isolamento ma senza danneggiarlo

Massimo taglio di nVent ERIFLEX Flexibar pari a 5x32x1

Appoggio regolabile per effettuare tagli identici e ripetitivi

La spalla e l'indicatore consentono un taglio semplice delle smussature a 45°

Il bordo dell'elastomero vicino alla lama aiuta a prevenire inceppamenti provocati dai trucioli

Lama di ricambio disponibile

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Spessore conduttore	Larghezza conduttore	Profondità	Altezza
MFSHT-2	559146	Acciaio, Aluminum	5 mm	32 mm Max	200mm	750 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza	Peso unità
MFSHT-2	559146	160 mm	6 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

L'utensile deve essere installato su un tavolo.

Non utilizzare per tagliare barre solide.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE