

MFWC Manuale nVent ERIFLEX Flexibar Work Center



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Tavolo modulare con ampia superficie di lavoro e spazio per riporre gli utensili manuali di nVent ERIFLEX Flexibar

È possibile fissare gli utensili direttamente a piastrelle intercambiabili, permettendo lo spostamento rapido degli stessi da un livello ad un altro

Piastrelle in compensato rivestito di bachelite antiscivolo fissate nella loro posizione con manopole ad alette incluse

Include l'utensile di curvatura e piegatura ridotto per nVent ERIFLEX Flexibar

Le rotaie del carrello elevatore a forca, le ruote direzionali bloccabili ed i manici integrati permettono una mobilità facile

Il manico integrato è estensibile per accogliere lunghi pezzi di nVent ERIFLEX Flexibar

SPECIFICHE


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Altezza (H)	Lunghezza	Larghezza (W)	A.
MFWC	558940	Acciaio, Plywood	928 mm	1200 - 1913 mm	700 mm	348 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico	Peso unità
MFWC	558940	400N	95 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE