

Piastra nVent ERIFLEX Flexbus HCBC con collegamento PE



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

La parte rigida in rame stagnato fornisce un forte contatto elettrico per mantenere l'espansione della treccia durante la compressione

La piastra HCBC consente all'isolamento del conduttore Flexbus di sovrapporsi al terminale di connessione

La piastra HCBC con connessione PE consente di aggiungere un conduttore per la connessione del neutro e della terra

Il rame stagnato permette connessioni con conduttori in rame o alluminio

Installazione facile e veloce

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Materiale: Rame

Fine: Stagnato

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	B	C	D	E
-------------------	-----------------	----	---	---	---	---

FLEXPLATE50P E	508182	65 mm	100 mm	45 mm	41 mm	70 mm
FLEXPLATE100 PE	508183	115 mm	100 mm	45 mm	51 mm	70 mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro 1 (HS1)	Dimensione foro 2 (HS2)	Spessore (T)	Dimensione conduttore	Peso unità
FLEXPLATE50P E	508182	10.5 mm	14.5 mm	5 mm	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²	0.49 kg
FLEXPLATE100 PE	508183	12.5 mm	18.5 mm	5 mm	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²	0.71 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

È obbligatorio utilizzare il morsetto HCBC associato alla piastra HCBC per un corretto collegamento del conduttore Flexbus.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE