

Guaina a spirale nVent ERIFLEX Spirflex



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Passacavi estensibili per diverse applicazioni

La struttura a spirale permette ai cavi di ramificarsi in qualsiasi punto

Impacchettamento flessibile e protezione meccanica di cavi e fili elettrici

Imballato in scatole facili da smaltire

Non contiene alogeni

SPECIFICHE

Materiale:	Polietilene
Classificazione dell'infiammabilità:	UL® 94HB
Temperatura di funzionamento:	-50 to 85 °C

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Diametro	Lunghezza	Peso unitario
SPIRFLEX-I6	556000	Nero	6 mm	50m	0.01 kg

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Diametro	Lunghezza	Peso unitario
SPIRFLEX-X6	556100	Bianco	6 mm	50m	0.01 kg
SPIRFLEX-I12	556010	Nero	12 mm	25m	0.03 kg
SPIRFLEX-X12	556110	Bianco	12 mm	25m	0.03 kg
SPIRFLEX-I16	556020	Nero	16 mm	25m	0.05 kg
SPIRFLEX-I22	556030	Nero	22 mm	25m	0.06 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il peso dell'unità è dato per singolo metro (3,28').

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE