

Utensili nVent ILSCO TaskMaster® - pinza a crimpare da 12 tonnellate



nVent ILSCO TaskMaster - Pistol Grip Crimping Tool da 12 tonnellate (130 kN) è uno strumento a crimpare con impugnatura a pistola da 12 tonnellate (130 kN) che può essere utilizzato con la linea di connettori di messa a terra a compressione nVent ERICO. C- ed E-crimp sono compatibili con questo strumento in aggiunta agli stampi nVent ILSCO.

Con lo strumento Pistol Grip Crimping Tool da 12 tonnellate (130 kN) è molto facile creare collegamenti sicuri che possono essere realizzati in pochi minuti, grazie alle sue potenti funzioni come la rotazione della testa dello strumento a 360 gradi, la pompa a doppia velocità e un grilletto a velocità variabile. Per renderlo ancora più facile da usare, è dotato anche di un dispositivo di rilascio manuale per mancini e destrimani, luce di lavoro a LED e indicatore di carica della batteria.

Lo strumento Pistol Grip Crimping Tool da 12 tonnellate (130 kN) è alimentato da un sistema senza filo con piattaforma a batteria da 18 volt che offre una combinazione di alimentazione di livello professionale, peso leggero e prestazioni elevate per l'uso quotidiano.

CARATTERISTICHE

Compatibile con gli U-Die nVent ILSCO per la crimpatura di connettori a crimpare a compressione nVent ERICO - C-crimp, E-crimp

Lo strumento è intercambiabile con gli stampi di altri produttori

Lo strumento Pistol Grip Crimping Tool da 12 tonnellate (130 kN) è progettato per essere versatile per svariate applicazioni presso il sito di lavoro e diverse configurazioni dei conduttori

Crimpatura rapida e semplice grazie al design ergonomico e alle pratiche funzioni di utilizzo

Custodia inclusa, batterie e caricabatterie venduti separatamente

Conformità per alimentazione e messa a terra: testato in combinazione con stampi e connettori in conformità agli standard UL 467 e UL 486A/B

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Materiale conduttore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso unità
-------------------	-----------	----------------------	-----------	-----------	---------	------------

TB-12U1000-PX	Acciaio, Plastic	Rame	431mm	304 mm	76.2 mm	7.21 kg
---------------	------------------	------	-------	--------	---------	---------

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE