


Aletta PB per trecce piatte



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Si crimpano a trecce FTCT o FRCB per creare connessioni flessibili personalizzate

Crimpato e forato usando un utensile di crimpatura e foratura BD o un utensile di crimpatura per centro di lavoro idraulico

Conforme a RoHS


SPECIFICHE

Materiale: Rame

Fine: Stagnato

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Sezione trasversale	Larghezza (W)	Lunghezza (L)	Spessore (T)	Peso unità
PALM-16	557180	16mm ²	16 mm	15mm	1 mm	0 kg
PALM-25	557190	25mm ²	22 mm	25mm	1 mm	0.01 kg
PALM-50	557380	50mm ²	30 mm	30mm	1 mm	0.02 kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE