

Utensile da taglio PBSC per manicotti intrecciati



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

La cesoia a filo incandescente fornisce un taglio pulito

Le terminazioni del cavo sono saldate insieme

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Profondità (D)	Altezza (H)	Larghezza (W)	Tensione alimentazione elettrica	Peso unitario
PBSC	559590	60mm	90 mm	125 mm	230	0.45 kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE