


Guaina intrecciata in poliammide PDBS



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Passacavi estensibili per diverse applicazioni

Impacchettamento flessibile e protezione meccanica di cavi e fili elettrici

Imballato in scatole facili da smaltire

Non contiene alogeni

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Densità:	1.14 kg/m ³
Materiale:	Poliammide
Classificazione dell'inflammabilità:	UL® 94V-2
Temperatura di funzionamento:	-40 to 120 °C

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Diametro	Lunghezza	Peso unitario
PDBS5B	554730	Nero	5 mm	100m	0 kg

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Diametro	Lunghezza	Peso unitario
PDBS5G	554430	Grigio	5 mm	100m	0 kg
PDBS10B	554760	Nero	10 mm	100m	0.01 kg
PDBS10G	554460	Grigio	10 mm	100m	0.01 kg
PDBS12B	554770	Nero	12 mm	50m	0.01 kg
PDBS12G	554470	Grigio	12 mm	50m	0.01 kg
PDBS8B	554750	Nero	8 mm	100m	0.01 kg
PDBS8G	554450	Grigio	8 mm	100m	0.01 kg
PDBS20B	554810	Nero	20 mm	50m	0.02 kg
PDBS20G	554510	Grigio	20 mm	50m	0.02 kg
PDBS16B	554790	Nero	16 mm	50m	0.13 kg
PDBS16G	554490	Grigio	16 mm	50m	0.13 kg
PDBS30B	554830	Nero	30 mm	50m	0.03 kg
PDBS30G	554530	Grigio	30 mm	50m	0.03 kg
PDBS40B	554850	Nero	40 mm	50m	0.04 kg
PDBS40G	554550	Grigio	40 mm	50m	0.04 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il peso dell'unità è dato per singolo metro (3,28').

Efficienza di copertura						
Codice articolo	Diametro					
	Nom	Copertura	Min	Copertura	Max	Copertura
PDBS5x	5 mm	97%	4 mm	100%	8 mm	90%
PDBS8x	8 mm	94%	6 mm	100%	10 mm	91%
PDBS10x	10 mm	95%	8 mm	100%	14 mm	94%
PDBS12x	12 mm	96%	10 mm	100%	16 mm	94%
PDBS16x	16 mm	96%	14 mm	100%	18 mm	98%
PDBS20x	20 mm	95%	16 mm	100%	25 mm	99%
PDBS30x	30 mm	90%	20 mm	100%	35 mm	92%
PDBS40x	40 mm	90%	30 mm	100%	45 mm	94%
PDBS50x	50 mm	95%	40 mm	100%	65 mm	100%
PDBS70x	70 mm	94%	60 mm	100%	80 mm	99%

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE