


Treccia rotonda isolata RTCBI in bobina, rame stagnato



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Le trecce in bobina sono usate principalmente per le applicazioni di distribuzione della potenza o di messa a terra

Materiale non magnetico

La finitura in stagno fornisce un aspetto a prova di furto

SPECIFICHE

Fine: Stagnato

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Corrente nominale	Sezione trasversale	Numero di fili	Diametro del filo
RTCBI15-10	503400	Copper, Polivinilcloruro	75A	10mm ²	560	0.15mm
RTCBI15-16	503410	Copper, Polivinilcloruro	120A	16mm ²	900	0.15mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Corrente nominale	Sezione trasversale	Numero di fili	Diametro del filo
RTCB15-25	503420	Copper, Polivinilcloruro	150A	25mm ²	1416	0.15mm
RTCB15-30	503430	Copper, Polivinilcloruro	180A	30mm ²	1680	0.15mm
RTCB15-50	503440	Copper, Polivinilcloruro	250A	50mm ²	2820	0.15mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza	Diametro	Peso unità
RTCB15-10	503400	25m	7 mm	0.12 kg
RTCB15-16	503410	25m	8 mm	0.18 kg
RTCB15-25	503420	25m	9.5 mm	0.25 kg
RTCB15-30	503430	25m	10 mm	0.35 kg
RTCB15-50	503440	25m	12.5 mm	0.58 kg

Spessore isolamento: 1 mm
Tensione di isolamento: 450V
Grado di infiammabilità: UL® 94V-0
Temperatura: 70 °C Max

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il peso dell'unità è dato per singolo metro (3,28').

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE