

Manicotto isolante in silicone SBS



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Resistente alle temperature elevate

Manicotto economico per isolamento

Elevata flessibilità

Non contiene alogeni

SPECIFICHE

Tensione di isolamento:	2.5kV
Tensione massima di lavoro, IEC (Ui):	690
Tensione massima di lavoro, UL (Vin):	690
Classificazione dell'infiammabilità:	UL® 1441 VW-1
Temperatura di funzionamento:	-60 to 220 °C

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro	Lunghezza	Peso unitario
SBS-4	554000	Fiberglass, Silicone	4 mm	100m	0.02 kg

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro	Lunghezza	Peso unitario
SBS-6	554010	Fiberglass, Silicone	6 mm	100m	0.04 kg
SBS-10	554030	Fiberglass, Silicone	10 mm	100m	0.05 kg
SBS-8	554020	Fiberglass, Silicone	8 mm	100m	0.05 kg
SBS-12	554040	Fiberglass, Silicone	12 mm	100m	0.07 kg
SBS-15	554050	Fiberglass, Silicone	15 mm	25m	0.11 kg
SBS-20	554060	Fiberglass, Silicone	20 mm	25m	0.15 kg
SBS-25	554070	Fiberglass, Silicone	25 mm	30m	0.18 kg
SBS-30	554080	Fiberglass, Silicone	30 mm	30m	0.22 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il peso dell'unità è dato per singolo metro (3,28').

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE