

Kit di supporto per barra flessibile e IBSB ERIFLEX UFS nVent



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il kit include una rotaia e 24 blocchi di fissaggio

Crea fino a tre supporti da 650 mm (25,6") capaci di sostenere quattro nVent ERIFLEX Flexibar

I blocchi di fissaggio sono privi di alogeni

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Spessore conduttore	Larghezza conduttore	Altezza (H)	Lunghezza (L)
UFS-KIT	553590	Aluminum, Poliammide	2 - 8 mm	15.5 - 120 mm	57.5 mm	2000mm

Table 2/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	A.	B	Peso unità
-------------------	-----------------	---------------	----	---	------------

UFS-KIT	553590	30 mm	24 mm	15 mm	2.3 kg
---------	--------	-------	-------	-------	--------

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La distanza consigliata tra i supporti è di 400 mm (15 3/4").

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE