


Supporto universale barra colletttrice



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Sistema di fissaggio universale

Installazione facile e veloce

Costruzione estremamente robusta

Bracci regolabili per un montaggio semplice

Isolatori privi di alogeni

SPECIFICHE

Tensione massima di lavoro, IEC (Ui): 1000;1500

Classificazione dell'inflammabilità: UL® 94V-0

Temperatura di funzionamento: -40 to 130 °C

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	È conforme a	Corrente di applicazione tipica nominale	Barre per fase	Larghezza barra colletttrice
-------------------	-----------------	-----------	--------------	--	----------------	------------------------------

UBS4-5T	551020	Acciaio, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	3500 A	1 - 4	30 - 125 mm
UBS2-10T	551080	Acciaio, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	3600 A	1 - 2	30 - 120 mm


Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore della barra	Larghezza (W)	A	B	C
UBS4-5T	551020	5 mm	375 - 575 mm	350 - 550 mm	176 mm	307 mm
UBS2-10T	551080	10 mm	375 - 575 mm	350 - 550 mm	176 mm	307 mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	D
UBS4-5T	551020	110 mm
UBS2-10T	551080	110 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE