


Supporto barra colletttrice universale con circuito neutro



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Sistema di fissaggio universale

Installazione facile e veloce

Costruzione estremamente robusta

Bracci regolabili per un montaggio semplice

Isolatori privi di alogeni

SPECIFICHE

Tensione d'esercizio massima, IEC (UI):	1000;1500
Grado di infiammabilità:	UL® 94V-0
Temperatura di esercizio:	-40 to 130 °C

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Conforme a.	Corrente nominale tipica dell'applicazione	Barre colletttrici per fase	Larghezza barra colletttrice
-------------------	-----------------	-----------	-------------	--	-----------------------------	------------------------------

UBS1-5TN	551000	Acciaio, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	1700 A	1	30 - 125 mm
UBS4-5TN	551010	Acciaio, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	3500 A	1 - 4	30 - 125 mm
UBS1-10TN	551060	Acciaio, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	2250 A	1	30 - 120 mm
UBS2-10TN	551070	Acciaio, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	3600 A	1 - 2	30 - 120 mm
UBS3-10TN	551090	Acciaio, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	4500 A	1 - 3	30 - 120 mm

Table 2/3


Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore barra collettore	Larghezza (W)	A.	B	C
UBS1-5TN	551000	5 mm	380 - 610 mm	360 - 590 mm	176 mm	300 mm
UBS4-5TN	551010	5 mm	585 - 895 mm	560 - 865 mm	281 mm	480 mm
UBS1-10TN	551060	10 mm	380 - 610 mm	360 - 590 mm	176 mm	300 mm
UBS2-10TN	551070	10 mm	585 - 895 mm	560 - 865 mm	281 mm	480 mm
UBS3-10TN	551090	10 mm	585 - 895 mm	560 - 865 mm	281 mm	480 mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	D
UBS1-5TN	551000	70 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	D
UBS4-5TN	551010	110 mm
UBS1-10TN	551060	70 mm
UBS2-10TN	551070	110 mm
UBS3-10TN	551090	110 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE