

Barra di collegamento universale



Le barre collettrici di connessione, di messa a terra e di neutro nVent ERIFLEX vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all'interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati. Questa barra collettrice universale può essere utilizzata come un valore nominale di corrente IEC a 450 A per la distribuzione di potenza.

CERTIFICAZIONI









CARATTERISTICHE

Semplice da collegare con chiave esagonale

Il design permette l'ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione

Da utilizzare con barra in rame punzonata o filettata

Il rapporto di riempimento elevato permette una connessione output con o senza terminale

Installazione rapida e facile

Conforme a RoHS


SPECIFICHE

Codice a catalogo	CB7X16
Numero articolo	553150
Materiale	Ottone
Corrente nominale massima	450A
Numero di connessioni tunnel	7
Dimensione conduttore, IEC	(7) 1,5 - 16 mm² incagliati

Codice a catalogo	CB7X16
Dimensione conduttore boccola, IEC	(7) 1,5 - 16 mm ²
Dimensione conduttore, UL	(7) #10 - #6 Solid (7) n. 8 - n. 4 incagliato
Profondità (D)	12.5mm
Altezza (H)	31 mm
Larghezza (W)	68 mm
A.	9 mm
В	4 mm
Coppia di serraggio (TQ)	3.5 N·m
Peso unità	0.08 kg

Dimensioni delle filettature TS	С
M5	18 mm
M6	17,5 mm; 25 mm
M8	20 mm; 25 mm
M10	25 mm

SCHEMI





AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221 Opzione 1 – Assistenza clienti Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi: +31 800-0200135 Francia: +33 800 901 793

Europa

Germania: 800 1890272 altri paesi: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE