

# Contenitore ad accesso singolo e doppio con supporto libero A30S4E



This single-door enclosure provides industry-leading protection for systems incorporating large components or complex mounting configurations in highly corrosive environments. The addition of 19-in. rack-mounting accessories makes these enclosures ideal for providing rugged protection for sensitive rack-mounted components in harsh industrial environments. The enclosure is typically used in food-processing plants, pharmaceutical manufacturing facilities, petrochemical plants and wastewater treatment facilities.

## STANDARD INDUSTRIALI

IEC EN 60529, IP66

IEC EN 50102, IK10

IEC EN 62208;

UL 508A Listed;

Type 4, 4X, 12 File No. E61997

NEMA Type 4, 4X, 12

## CARATTERISTICHE

La guarnizione in poliuretano espanso senza giunture garantisce l'isolamento dall'acqua e dalla polvere

Fornitura di tasche portadocumenti in termoplastica ad alto impatto per ciascun quadro.

Two-door enclosures are provided with a removable centerpost for easy mounting plate installation

Base plinth 100 mm included, with front and rear removable cover for easy cable entry

External surface body and door brushed finish grain 240, Ra less than or equal to 0,8 um, smooth internal surface (2B)

Heavy-duty three-point latching mechanism operated by Type 316L stainless steel PowerGlide padlocking handle

Seams continuously welded and ground smooth

Body grounding, studs door and body

Bottom gland plates, 3,0 mm removable from inside, with grounding stud

Door opening angle 100 degrees

## SPECIFICHE

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>Spessore:</b>                     | 2.5mm      |
| <b>Fine:</b>                         | Spazzolato |
| <b>Piastra di montaggio inclusa:</b> | No         |
| <b>Piastra premistoppa inclusa:</b>  | Sì         |

Table 1/1

| Codice a catalogo  | Altezza | Larghezza | Profondità | Materiale         | Altezza piastra di montaggio | Larghezza piastra di montaggio |
|--------------------|---------|-----------|------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| A18104SS6FS        | 1800mm  | 1000mm    | 400mm      | Acciaio inox 316L | 1595mm                       | 897mm                          |
| A18104SSFS         | 1800mm  | 1000mm    | 400mm      | Acciaio inox 304  | 1595mm                       | 897mm                          |
| A18106SSFS         | 1800mm  | 1000mm    | 600mm      | Acciaio inox 304  | 1595mm                       | 897mm                          |
| A18124SSFSD        | 1800mm  | 1200mm    | 400mm      | Acciaio inox 304  | 1595mm                       | 1097mm                         |
| A18126SSFSD        | 1800mm  | 1200mm    | 600mm      | Acciaio inox 304  | 1595mm                       | 1097mm                         |
| A1864SSFS          | 1800mm  | 600mm     | 400mm      | Acciaio inox 304  | 1595mm                       | 497mm                          |
| A1866SSFS          | 1800mm  | 600mm     | 600mm      | Acciaio inox 304  | 1595mm                       | 497mm                          |
| A1884SSFS          | 1800mm  | 800mm     | 400mm      | Acciaio inox 304  | 1595mm                       | 697mm                          |
| A1886SSFS          | 1800mm  | 800mm     | 600mm      | Acciaio inox 304  | 1595mm                       | 897mm                          |
| A20106SSFS         | 2000mm  | 1000mm    | 600mm      | Acciaio inox 304  | 1795mm                       | 897mm                          |
| A20108SS6FSDA      | 2000mm  | 1000mm    | 800mm      | Acciaio inox 316L | 1795mm                       | 897mm                          |
| A20108SSFSDA       | 2000mm  | 1000mm    | 800mm      | Acciaio inox 304  | 1795mm                       | 897mm                          |
| A20126SSFSD        | 2000mm  | 1200mm    | 600mm      | Acciaio inox 304  | 1795mm                       | 1097mm                         |
| A20128SS6FSDA<br>D | 2000mm  | 1200mm    | 800mm      | Acciaio inox 316L | 1795mm                       | 1097mm                         |
| A20128SSFSD        | 2000mm  | 1200mm    | 800mm      | Acciaio inox 304  | 1795mm                       | 1097mm                         |
| A20128SSFSDAD      | 2000mm  | 1200mm    | 800mm      | Acciaio inox 304  | 1795mm                       | 1097mm                         |

| Codice a catalogo  | Altezza | Larghezza | Profondità | Materiale         | Altezza piastra di montaggio | Larghezza piastra di montaggio |
|--------------------|---------|-----------|------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| A20168SS6FSDA<br>D | 2000mm  | 1560mm    | 800mm      | Acciaio inox 316L | 1795mm                       | 1463mm                         |
| A20168SSFSD        | 2000mm  | 1560mm    | 800mm      | Acciaio inox 304  | 1795mm                       | 1463mm                         |
| A20168SSFSDAD      | 2000mm  | 1560mm    | 800mm      | Acciaio inox 304  | 1795mm                       | 1463mm                         |
| A2066SSFS          | 2000mm  | 600mm     | 600mm      | Acciaio inox 304  | 1795mm                       | 497mm                          |
| A2068SSFS          | 2000mm  | 600mm     | 800mm      | Acciaio inox 304  | 1795mm                       | 497mm                          |
| A2086SSFS          | 2000mm  | 800mm     | 600mm      | Acciaio inox 304  | 1795mm                       | 697mm                          |
| A2088SS6FS         | 2000mm  | 800mm     | 800mm      | Acciaio inox 316L | 1795mm                       | 697mm                          |
| A2088SS6FSDA       | 2000mm  | 800mm     | 800mm      | Acciaio inox 316L | 1795mm                       | 697mm                          |
| A2088SSFS          | 2000mm  | 800mm     | 800mm      | Acciaio inox 304  | 1795mm                       | 697mm                          |
| A2088SSFSDA        | 2000mm  | 800mm     | 800mm      | Acciaio inox 304  | 1795mm                       | 697mm                          |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**