


## Kit barriera, montaggio su staffa



Divides wireway into two or three compartments. Plated spring steel brackets hold barriers in place by friction fit inside wireway. Order barrier and bracket separately. Recommended spacing increments of 3 ft.

### CARATTERISTICHE

---

Divides wireway into two or three compartments

Plated spring steel brackets hold barriers in place by friction fit inside wireway

Order barrier and bracket separately. Recommended spacing increments of 3 feet

## SPECIFICHE

<b>Codice colore:</b>	ANSI 61
<b>Finitura:</b>	Zincato; Verniciato a polvere
<b>Colore:</b>	Grigio
<b>Materiale:</b>	Lamiera d'acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Tipo	Altezza	Larghezza	Profondità	Spessore	Spedizione rapida
F44BB2C	Kit barriera	102mm	102mm	25mm	1.9mm	No
F66BB2C	Kit barriera	152mm	152mm	25mm	1.9mm	No
F44BB3C	Kit barriera	102mm	102mm		1.9mm	No
F44B360	Kit barriera	102mm	102mm	1524mm	1.9mm	No
F66B560	Kit barriera	152mm	152mm	3048mm	1.9mm	No
F66BB3C	Kit barriera	152mm	152mm		1.9mm	No

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sealing Plates package consists of five barriers or five brackets. Each barrier is 60 inches long.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**