


## Morsetti di rinforzo, WO60

Morsetti di collegamento per cavi fino a 300 mm<sup>2</sup>.



### CARATTERISTICHE

Descrizione: Morsetto di supporto, fino a 300 mm<sup>2</sup>, per conduttori tondi. Morsetto con viti prigioniere, conduttore sovrapponibile. Indicazione della sezione trasversale nominale e della coppia di serraggio annotate sul morsetto.

Tensione nominale: 690 V.

Approvazioni: UL.

## SPECIFICHE

| Table 1/1         |         |           |            |               |          |                   |
|-------------------|---------|-----------|------------|---------------|----------|-------------------|
| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Materiale     | Fine     | Spedizione rapida |
| 01135             | 26mm    | 28mm      | 72mm       | Acciaio dolce | Placcato | No                |
| 01318             | 43mm    | 38mm      | 92mm       | Acciaio dolce | Placcato | No                |
| 01760             | 43mm    | 40mm      | 96mm       | Acciaio dolce | Placcato | No                |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**