


Adattatore per barra di distribuzione 32A con cavi e 1 guida di montaggio, WO60



Adattatore per barra di alimentazione con una guida di montaggio, con cavi pre-inseriti da 6 mm².

STANDARD INDUSTRIALI

UL

CSA

GL

CARATTERISTICHE

Descrizione: Adattatore per barra di alimentazione da 32 A. Con guide di montaggio regolabili. Con cavi da 6 mm².

Tensione nominale: 690 V.

Corrente nominale: 32 A.

Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 1.5 W.

Poli: 3 poli.

Quantità nell'imballaggio: 1 pz.

Approvazioni: CSA, UL, GL.

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Fine	Colore
32441	200mm	54mm	63mm	Plastica, Acciaio dolce	Placcato	Nero, Grigio chiaro
32443	200mm	63mm	63mm	Plastica, Acciaio dolce	Placcato	Nero, Grigio chiaro
32446	200mm	81mm	63mm	Plastica, Acciaio dolce	Placcato	Nero, Grigio chiaro

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE