


Adattatore per barra di alimentazione da 32 A con cavi, W060



Adattatori per barre di alimentazione, adattati al design del produttore del componente.

STANDARD INDUSTRIALI

GL

CARATTERISTICHE

Descrizione: Adattatore per barra di alimentazione, da 32 A. Con cavi da 6 mm². Adattato al design del produttore dell'interruttore.

Tensione nominale: 690 V.

Corrente nominale: 32 A.

Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 1.6 W.

Larghezza: 45 mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 pz.

Approvazioni: GL.

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Finitura	Colore
32427	200mm	45mm	63mm	Plastica, Lamiera d'acciaio	Placcato	Nero, Grigio chiaro
32498	200mm	45mm	63mm	Plastica, Lamiera d'acciaio	Placcato	Nero, Grigio chiaro
32434	200mm	45mm	63mm	Plastica, Lamiera d'acciaio	Placcato	Nero, Grigio chiaro
32639	200mm	45mm	63mm	Plastica, Lamiera d'acciaio	Placcato	Nero, Grigio chiaro

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE