


Adattatore per barra di alimentazione da 63A con cavi, W060



Adattatore per barra di alimentazione con una guida di montaggio, con cavi pre-inseriti da 10 mm².

STANDARD INDUSTRIALI

UL

CSA

GL

CARATTERISTICHE

Descrizione: Adattatore per barra di alimentazione da 63 A. Con una guida di montaggio regolabile. Con cavi da 10 mm².

Tensione nominale: 690 V.

Corrente nominale: 63 A.

Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 4.4 W.

Poli: 3 poli.

Quantità nell'imballaggio: 1 pz.

Approvazioni: CSA, UL, GL.

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Finitura	Colore
32454	200mm	54mm	63mm	Plastica, Lamiera d'acciaio	Placcato	Nero, Grigio chiaro
32456	200mm	63mm	63mm	Plastica, Lamiera d'acciaio	Placcato	Nero, Grigio chiaro
32457	200mm	72mm	63mm	Plastica, Lamiera d'acciaio	Placcato	Nero, Grigio chiaro

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE