


Adattatore per barra di distribuzione 80A senza cavi, W060



Adattatore per barra di alimentazione universale con una guida di montaggio regolabile e morsetti con serraggio a molla da 1,5-16 mm².

CARATTERISTICHE

Descrizione: Adattatore per barra di alimentazione da 80 A. Con una guida di montaggio regolabile. Senza cavi, con morsetti con serraggio a molla da 1.5 - 16 mm².

Tensione nominale: 690 V.

Corrente nominale: 80 A.

Per sistema a sbarre: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Dissipazione di potenza con carico dell'80%: 6 W.

Poli: 3 poli.

Quantità nell'imballaggio: 1 pz.

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Fine	Colore
32464	200mm	54mm	63mm	Plastica, Acciaio dolce	Placcato	Nero, Grigio chiaro

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE