

# Coperchio cieco della piastra del pressacavo per ingresso cavi, CEAB



Apertura cieca da copertura a copertura per passacavi CEP e CCF

## STANDARD INDUSTRIALI

UL94 V-0 Flammability; File No. E61997

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

## CARATTERISTICHE

Descrizione: Aperture cieche da copertura a copertura per passacavi CEP e CCF. Montaggio sull'apertura mediante fissaggio a vite.

Finitura: Nero

Infiammabilità: UL94 V-0

Materiale: Poliammide 6,6 / TPE

Quantità nell'imballaggio: 10 pz

Protezione: IP66

Resistenza alla temperatura: Da -40 °C a +120 °C

## SPECIFICHE

| Table 1/1         |         |           |            |                      |           |              |
|-------------------|---------|-----------|------------|----------------------|-----------|--------------|
| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Famiglia di prodotti | Materiale | Fine         |
| CEAB1024          | 55mm    | 126mm     | 11.5mm     | Gestione dei cavi    | Plastica  | Non trattata |
| CEAB816           | 55mm    | 126mm     | 11.5mm     | Gestione dei cavi    | Plastica  | Non trattata |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**