


Divisorio per Ingresso Cavi, CCFD



Con gli inserti CCFD a scatto, le dimensioni dell'apertura del telaio possono essere regolate in base all'anello di tenuta utilizzato.

STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

CARATTERISTICHE

Descrizione: Con gli inserti CCFD a scatto, le dimensioni dell'apertura del telaio possono essere regolate in base all'anello di tenuta utilizzato. Un clic percepibile conferma la corretta installazione. Questa configurazione flessibile di passacavi consente di soddisfare vari requisiti per cavi, linee, tubi e tubazioni pneumatiche e idrauliche.

Finitura: Nero

Infiammabilità: UL94 V-0

Materiale: Poliammide 6,6 / TPE

Quantità nell'imballaggio: 5 pz

Protezione: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (solo per uso in ambienti interni)

Resistenza alla temperatura: Da -40 °C a +90 °C

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Finitura	Colore
CCFD1	5mm	45mm	17.7mm	Plastica	Non trattato	Nero
CCFD2	25mm	45mm	17.7mm	Plastica	Non trattato	Nero
CCFD4	45mm	45mm	17.7mm	Plastica	Non trattato	Nero
CCFD6	70mm	45mm	17.7mm	Plastica	Non trattato	Nero

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE