


Cable Entry Gland Plate Connected Grommet Small, CCFGS



CCFGS cable glands are used with CCFI, CCFO and CCFR cable entry systems.

STANDARD INDUSTRIAL

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

CARATTERISTICHE

IP66 Modular Halogen-free and silicone free cable entry system, that provide versatility, variability and variety

Everything mounted from the outside of the enclosure

The frames, inlays and grommets can be combined in many ways - ensuring you many versatile configuration options

The frame does not need to be disassembled if requirements change or carrying out service work

No need to disassemble and reconnect connectors on cables so manufactures warranty is not voided

The conical shape of the grommets allows them to be easily pressed in, provides static strain relief in accordance with DIN EN 62444

For assembly, they are pressed from the inside out into the openings of the assembled inlays

The grommets are available in different sizes to match the diameter of the cable

The CCFGS is first plased around the cable and then inserted into the cable gland

Based on the wave-cut profile, there is no need to remove the connector on the assembled cabled

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Finitura	Colore
CCFGS15	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastica	Non trattato	Grigio
CCFGS14	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastica	Non trattato	Grigio
CCFGS12	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastica	Non trattato	Grigio
CCFGS13	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastica	Non trattato	Grigio
CCFGS10	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastica	Non trattato	Grigio
CCFGS11	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastica	Non trattato	Grigio
CCFGS8	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastica	Non trattato	Grigio
CCFGS9	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastica	Non trattato	Grigio
CCFGS6	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastica	Non trattato	Grigio
CCFGS7	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastica	Non trattato	Grigio
CCFGS2	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastica	Non trattato	Grigio
CCFGS4	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastica	Non trattato	Grigio
CCFGS5	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastica	Non trattato	Grigio
CCFGS015	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastica	Non trattato	Grigio
CCFGS3	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastica	Non trattato	Grigio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE