

Punzone per piastra pressacavo ingresso cavi, CEAP

Perforatrici CEAP per sistemi di passacavi CCF e CEP.



CARATTERISTICHE

Fornitura: Timbro, matrice, asse di trazione, dado di bloccaggio, custodia in plastica.

Quantità nell'imballaggio: 1 pz.

Materiale: Spessore massimo 2 mm per lamiera d'acciaio S 235.

Descrizione: Utilizzando la perforatrice per lamiera CEAP, è possibile eseguire con precisione la foratura desiderata senza frammenti o schegge in pochi minuti. La pratica punta di marcatura per fori incorporata può essere utilizzata per contrassegnare chiaramente i punti di foratura per attacchi avvitabili. Queste perforatrici per lamiera sono compatibili con tutte le pompe idrauliche più comuni.

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Famiglia di prodotti	Materiale	Fine
CEAP14	71mm	71mm	50mm	Gestione dei cavi	Acciaio dolce	Non trattata
CEAP01-CEP	61mm	137mm	50mm	Gestione dei cavi	Acciaio dolce	Non trattata
CEAP610	71mm	93.5mm	50mm	Gestione dei cavi	Acciaio dolce	Non trattata
CEAP816	71mm	116mm	50mm	Gestione dei cavi	Acciaio dolce	Non trattata
CEAP1024	71mm	138.5mm	50mm	Gestione dei cavi	Acciaio dolce	Non trattata

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE