

## Ruote, LCR

Queste ruote renderanno una cassa completamente attrezzata trasportabile all'interno di una struttura.



### CARATTERISTICHE

Descrizione: Per un facile trasporto di armadi (equipaggiati). Possono essere montate direttamente sul telaio o sotto lo zoccolo (PF/PV) grazie alle staffe di montaggio fornite. Innalzano l'armadio di 70 mm.

Carico massimo: 2800 N (Moving) or 5600 N (Static) per kit.

Quantità nell'imballaggio: 4 pezzi con materiale di montaggio.

## SPECIFICHE

**Materiale:** Plasticaa; Plasticaa

**Fine:** Placcato

Table 1/1

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Quantità di ruote orientabili | Freni inclusi | Materiale del contenitore |
|-------------------|---------|-----------|------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|
| LCR471            | 73mm    | 102mm     | 80mm       | 4                             | Sì            | Acciaio dolce             |
| LCR470            | 73mm    | 102mm     | 80mm       | 4                             | No            | Acciaio dolce             |
| LCR472            | 73mm    | 102mm     | 80mm       | 4                             | Sì            | Acciaio dolce             |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

ENC\_LCR471 contains 2 casters with brakes and 2 without brakes

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**