

Contenitore da pavimento combinabile, MCSL



La gamma di armadi combinabili con installazione a pavimento in acciaio dolce, MCSL, è disponibile sul mercato in diverse dimensioni ed è ideale per applicazioni di distribuzione dell'energia. L'apertura anteriore può essere separata con pannelli o porte parziali per soddisfare i requisiti del sistema di distribuzione dell'energia. Verranno fornite solo le parti necessarie, il che significa massima flessibilità, costi inferiori e maggiore efficienza di approvvigionamento.

CARATTERISTICHE

Materiale: Telaio: acciaio verniciato da 1,5. Pannello posteriore e tetto: acciaio verniciato da 1,5 mm.

Telaio: Profili aperti opposti e saldati in continuo con foratura da 25 mm in conformità a DIN 43660. Inclusa foratura esterna integrata.

Pannello posteriore: Montaggio tramite viti Torx M6. Strutture di montaggio standard per porta posteriore.

Pannello del tetto: rimovibile.

Messa a terra: tutti i pannelli sono forniti di dispositivi di messa a terra e sono equipaggiati con un bullone di messa a terra dedicato.

Finitura: Rivestimento strutturato a polvere RAL 7035.

Protezione: IP 44, 55 | TIPO 12 | IK 10, a seconda della configurazione delle porte.

Requisiti di montaggio: Consegna standard pronta per l'installazione combinata. Per le installazioni singole aggiungere i pannelli laterali.

Consegna: Telaio, pannello posteriore e tetto. La fornitura include anche i bulloni di messa a terra. Fornitura prevista su un pallet di larghezza identica all'armadio per consentirne l'accoppiamento senza necessità di rimozione. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile.

SPECIFICHE

Spessore: 1.5mm
Colore: Grigio chiaro
Materiale: Acciaio dolce
Fine: Verniciato a polvere
Codice colore: RAL 7035

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Unità rack	Spedizione rapida
MCSL20104R5	2000mm	1000mm	400mm	36U	No
MCSL22046R5	2200mm	400mm	600mm	40U	No
MCSL18104R5	1800mm	1000mm	400mm	32U	No
MCSL20126R5	2000mm	1200mm	600mm	36U	No
MCSL18086R5	1800mm	800mm	600mm	32U	No
MCSL18106R5	1800mm	1000mm	600mm	32U	No
MCSL18064R5	1800mm	600mm	400mm	32U	No
MCSL22106R5	2200mm	1000mm	600mm	40U	No
MCSL20124R5	2000mm	1200mm	400mm	36U	No
MCSL18124R5	1800mm	1200mm	400mm	32U	No
MCSL20106R5	2000mm	1000mm	600mm	36U	No
MCSL22066R5	2200mm	600mm	600mm	40U	No
MCSL22088R5	2200mm	800mm	800mm	40U	No
MCSL18126R5	1800mm	1200mm	600mm	32U	No
MCSL22108R5	2200mm	1000mm	800mm	40U	No
MCSL18084R5	1800mm	800mm	400mm	32U	No

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Unità rack	Spedizione rapida
MCSL20086R5	2000mm	800mm	600mm	36U	No
MCSL20066R5	2000mm	600mm	600mm	36U	No
MCSL20046R5	2000mm	400mm	600mm	36U	No
MCSL18066R5	1800mm	600mm	600mm	32U	No
MCSL20084R5	2000mm	800mm	400mm	36U	No
MCSL18046R5	1800mm	400mm	600mm	32U	No
MCSL20064R5	2000mm	600mm	400mm	36U	No
MCSL22086R5	2200mm	800mm	600mm	40U	No
MCSL22126R5	2200mm	1200mm	600mm	40U	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE