


Armadio componibile parete doppia per esterni, ECOM



ECOM è un armadio componibile in alluminio a doppia parete e singola porta progettato per uso esterno. Disponibile in diverse misure standard, grazie alla sua modularità, permette di creare svariate configurazioni. I componenti interni dell'armadio sono adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici e dai tentativi di effrazione grazie al grado di protezione IP 66, alla struttura antivandalo e all'elevata efficienza della gestione termica.

STANDARD INDUSTRIALI

CE, UK CA, EAC, UL

IP

CARATTERISTICHE

Materiale: Alluminio ALMg3. Porta: 2 mm. Pannello posteriore: 2 mm. Cappa di pioggia: 2 mm. Pannello inferiore: 2 mm.

Telaio: Acciaio inox AISI 304L pre-satinato. Telaio: 1.5 mm. Profilati aperti a saldare saldati a sezione con foro a 25 mm secondo DIN 43660.

Porta: Doppia parete con aperture di ventilazione superiore e inferiore che permettono il flusso dell'aria. Montato con cerniere nascoste che consentono l'apertura a sinistra o a destra.

Pannello posteriore: Doppia parete con aperture di ventilazione superiore e inferiore che permettono il flusso d'aria.

Tetto parapioggia: Tetto parapioggia sporgente con canali di pioggia integrati e canali di ventilazione intorno al perimetro.

Pannelli laterali: Forniti come accessorio.

Piastre inferiori: Piastra inferiore in un pezzo con guarnizione in poliuretano iniettato per garantire la massima tenuta.

Serratura: Sistema di bloccaggio con cariglione a 4 punti. Non interferisce con lo spazio interno dell'armadio. Maniglia a tirare standard con serratura di sicurezza.

Messa a terra: I pannelli interni sono collegati a terra attraverso i loro raccordi e sono dotati di una vite separata di messa a terra.

Finitura: Rivestimento RAL 7035 bucciato a polvere 100% poliestere.

Protezione: Conforme IP 66 | TIPO 4X, 12 | IK 10, quando è montata la piastra inferiore.

Approvazioni: GOST. Resistenza a condizioni climatiche, chimiche e sostanze attive secondo EN61969-3 "Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Contenitori da esterno".

Delivery: Frame with fitted door and lifthandle, rear panel and rain hood. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow baying without removal. All packing material is recyclable. Mounting plate and side panels are not included in the standard delivery.


SPECIFICHE

Spessore (T): 2mm
Materiale: Alluminio
Finitura: Spazzolato

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Spedizione rapida
ECOM20086	2000mm	800mm	600mm	No
ECOM20066	2000mm	600mm	600mm	No
ECOM18086	1800mm	800mm	600mm	No
ECOM18066	1800mm	600mm	600mm	No
ECOM16066	1600mm	600mm	600mm	No
ECOM16086	1600mm	800mm	600mm	No

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE