

# Luce LED dal design compatto, TLCL



Questa lampada da cassa a LED a risparmio energetico può essere montata in diversi modi, nonché direttamente sui profili da 19", di qualsiasi cassa, ed è utile quando viene eseguita una manutenzione sul campo.

## **STANDARD INDUSTRIALI**

CE

EAC

## **CARATTERISTICHE**

Descrizione: Lampada a LED con un design compatto che ne rende possibile il montaggio in tutti i tipi di quadri e rack. Sono possibili tre diverse soluzioni di fissaggio: magnetico, con viti a distanza variabile tra i fori, e ad aggancio/sgancio su rack 19". Questa lampada ha una vita operativa molto lunga (all'incirca 50.000 ore) grazie alla tecnologia LED. Il corpo della lampada è realizzato in PC-ABS. Un connettore integrato ne permette l'attivazione con il micro porta utilizzando il prodotto TLCS senza eseguire alcun cablaggio aggiuntivo. Il tubo del LED è realizzato in PC e il colore della luce è bianco.

Tipo di lampada: LED ad alta potenza.

Luminosità: 945 Lm.

Potenza assorbita: 7,2 W.

Temperatura operativa: -20 °C a +50 °C.

Dimensioni: 448 x 54,5 x 26 mm.

Connessioni: Cavo 2x0,75 mm<sup>2</sup> (1,5 m) con estremità aperta, 2x0,75 mm<sup>2</sup> mini-connettore per uso con micro apertura porta.

Approvazioni: CE, EAC.

Fornitura: 1 lampada con supporto e cavo di collegamento, magneti integrati e viti di montaggio.

Luminosity: 945 Lm

## SPECIFICHE

**Materiale:** Plastica  
**Fine:** Testurizzato

Table 1/1

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Colore        | Codice colore | Tensione CA |
|-------------------|---------|-----------|------------|---------------|---------------|-------------|
| TLCL87035         | 26mm    | 448mm     | 54.5mm     | Grigio chiaro | RAL 7035      | 240V        |
| TLCL87035-24      | 26mm    | 448mm     | 54.5mm     | Grigio chiaro | RAL 7035      |             |
| TLCL89005         | 26mm    | 448mm     | 54.5mm     | Jet Black     | RAL 9005      | 240V        |
| TLCL89005-24      | 26mm    | 448mm     | 54.5mm     | Jet Black     | RAL 9005      |             |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Versione a 100-240 V disponibile su richiesta.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**