


# Porte singole e multiple in alluminio, versione compatta a parete singola, EKOM-SW



La gamma EKOM-SW di armadi compatti in alluminio, a parete singola con grado di protezione IP 66 per uso esterno, è disponibile sul mercato in diverse misure standard. I componenti interni dell'armadio sono adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici e dai tentativi di effrazione grazie alla struttura antivandalo e all'elevata efficienza della gestione termica. Tutti questi fattori contribuiscono a eliminare i rischi legati al guasto dei componenti e ai conseguenti tempi d'inattività.

## STANDARD INDUSTRIALI

cULus\_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

IP

## CARATTERISTICHE

**Corpo:** Corpo del contenitore in un solo pezzo. Profili di profondità integrati con fori permettono la regolazione in profondità della piastra di montaggio. Il telaio della porta nelle versioni multiple, è suddivisa in singoli moduli per mezzo di divisori verticali.

**Tetto parapiooggia:** Tetto spiovente con grondaia integrata e canali di ventilazione nel perimetro.

**Messa a terra:** Tutti i pannelli sono messi a terra attraverso i loro fissaggi e sono dotati di un terminale di messa a terra separato.

**Approvazioni:** GOST. Resistenza a condizioni climatiche, chimiche e sostanze attive secondo EN61969-3 "Strutture meccaniche per apparecchiature elettroniche. Contenitori da esterno".

**Piastre inferiori:** Fornito come accessorio.

**Pannello posteriore:** Fissato dall'interno. Le dotazioni standard per la porta posteriore di montaggio.

Protezione: Conforme IP 66 | TIPO 4X, 12 | IK 10, quando è montata la piastra inferiore.

Materiale: Aluminum AlMg3. Telaio: 2 mm. Porta: 2 mm. Pannello posteriore: 2 mm. Tetto parapioggia: 2 mm.

Serratura: Sistema di bloccaggio a cariglione su 4 punti. Non interferisce con lo spazio interno della cassa. Maniglia di sollevamento standard con blocco di sicurezza.

Finitura: Verniciatura a polvere 100% poliestere RAL 7035.

Porta: Montaggio superficiale con cerniere a scomparsa che consente l'apertura a destra o a sinistra. Porta con telaio forato passo 25 mm e terminali di messa a terra. Nella versione a porte multiple, le porte sono bloccabili individualmente.

Fornitura: Telaio con porta dotata di maniglia girevole, pannello posteriore, tetto parapioggia. Fornitura comprende anche i bulloni di messa a terra. Consegnato su un pallet con larghezza identica alla struttura per permetterne l'assemblaggio senza rimuoverlo. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile. Piastra di montaggio e piastre di fondo non sono incluse nella fornitura standard.

## SPECIFICHE

<b>Spessore (T):</b>	2mm
<b>Materiale:</b>	Alluminio
<b>Colore:</b>	Grigio chiaro
<b>Fine:</b>	Verniciato a polvere
<b>Codice colore:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Quantità porta	Peso	Spedizione rapida
EKOM12064-SW	1200mm	600mm	400mm	1	73kg	No
EKOM12066-SW	1200mm	600mm	600mm	1	45kg	No
EKOM12084-SW	1200mm	800mm	400mm	1	42kg	No
EKOM12086-SW	1200mm	800mm	600mm	1	52kg	No
EKOM12124-SW	1200mm	1200mm	400mm	2	65kg	No
EKOM14184-SW	1400mm	1800mm	400mm	3	134kg	No

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**