


Sistema console in acciaio inox, MPCS



Questo sistema a console combinabile in acciaio inox, MPCS, ha un grado di protezione IP 55/56. Include tre sezioni intercambiabili, superiore, ripiano e inferiore. Il sistema è molto flessibile e le varie combinazioni possibili possono soddisfare molti requisiti di progettazione. Il design ergonomico delle unità superiore e del ripiano facilita l'installazione e l'accesso alle apparecchiature HMI, oltre ad aumentare lo spazio di montaggio disponibile. Questa console può essere installata virtualmente in qualsiasi ambiente, in base al grado.

STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Listed; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4X; File No. E92044

IEC 60529

CE, UK CA, UL, EAC

CARATTERISTICHE

Materiale: acciaio inox pre-satinato AISI 304/AISI 316L (su richiesta). Corpo e porta: 2 mm. Pannello posteriore: 1,5 mm. Piastre inferiori: 1,5 mm. Piastra di montaggio: acciaio zincato da 2,5 mm.

Corpo: Piegato e saldato in continuo. La struttura della console include una base che fornisce una distanza tra il pianale e la parte inferiore delle porte, fungendo da base integrata.

Porte e pannelli: superficie ripiegata singola montata con cerniere, che consente l'apertura a sinistra e a destra dello sportello della base. La sezione superiore e i pannelli del ripiano sono tenuti aperti da supporti meccanici del pannello ad innesto automatico/rilascio automatico. Cerniere nascoste consentono un'apertura a 90° sul ripiano. Porte doppie su unità di base larghe 1200 mm e 1600 mm.

Piastra di montaggio: standard nell'unità base. Fissato mediante staffe di fissaggio sulla guida C, superiore e inferiore per la regolazione della profondità. Disponibili su richiesta nelle unità della sezione ripiano e superiore.

Serratura: serrature a doppia battuta da 3 mm per la sezione superiore e l'unità del ripiano. Per la base, due serrature a doppia battuta da 3 mm. Altre opzioni disponibili. Vedere la sezione montaggio a parete.

Accesso cavi: apertura inferiore nell'unità base per l'accesso ai cavi. Piastre inferiori per il passaggio dei cavi fornite di serie.

Messa a terra: perni filettati M8 su corpi, porte e pannelli posteriori.

Finitura: Acciaio inossidabile 400 pre-satinato.

Protezione: Porta singola: IP 66 | TIPO 4X, 12, 13 | IK 10. Doppia porta: IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10.

Consegna: l'unità base è dotata di una piastra di montaggio di serie. Le unità della sezione ripiano e superiore sono dotate di piastre di montaggio fornite come accessori. Tutte le aperture superiori e della base possono essere chiuse scegliendo la piastra accessoria appropriata. Sono forniti dadi e rondelle adatti per i vari perni di messa a terra.

SPECIFICHE

Spessore: 2mm

Fine: Spazzolato

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Piastra di montaggio inclusa	Profondità di montaggio massima
MPCS061	500mm	600mm	494mm	Acciaio inox 304	No	
MPCS061-316	500mm	600mm	494mm	Acciaio inox 316L	No	
MPCS062-316	250mm	600mm	985mm	Acciaio inox 316L	No	
MPCS063	700mm	600mm	500mm	Acciaio inox 304	Sì	470.5mm
MPCS063-316	700mm	600mm	500mm	Acciaio inox 316L	Sì	470.5mm
MPCS081	500mm	800mm	494mm	Acciaio inox 304	No	
MPCS081-316	500mm	800mm	494mm	Acciaio inox 316L	No	
MPCS082	250mm	800mm	985mm	Acciaio inox 304	No	
MPCS082-316	250mm	800mm	985mm	Acciaio inox 316L	No	
MPCS083	700mm	800mm	500mm	Acciaio inox 304	Sì	470.5mm
MPCS083-316	700mm	800mm	500mm	Acciaio inox 316L	Sì	470.5mm
MPCS101	500mm	1000mm	494mm	Acciaio inox 304	No	
MPCS101-316	500mm	1000mm	494mm	Acciaio inox 316L	No	
MPCS102	250mm	1000mm	985mm	Acciaio inox 304	No	
MPCS102-316	250mm	1000mm	985mm	Acciaio inox 316L	No	
MPCS103	700mm	1000mm	500mm	Acciaio inox 304	Sì	470.5mm
MPCS103-316	700mm	1000mm	500mm	Acciaio inox 316L	Sì	470.5mm

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Piastra di montaggio inclusa	Profondità di montaggio massima
MPCS121	500mm	1200mm	494mm	Acciaio inox 304	No	
MPCS121-316	500mm	1200mm	494mm	Acciaio inox 316L	No	
MPCS122	250mm	1200mm	985mm	Acciaio inox 304	No	
MPCS122-316	250mm	1200mm	985mm	Acciaio inox 316L	No	
MPCS123	700mm	1200mm	500mm	Acciaio inox 304	Sì	470.5mm
MPCS123-316	700mm	1200mm	500mm	Acciaio inox 316L	Sì	470.5mm
MPCS161	500mm	1600mm	494mm	Acciaio inox 304	No	
MPCS161-316	500mm	1600mm	494mm	Acciaio inox 316L	No	
MPCS162	250mm	1600mm	985mm	Acciaio inox 304	No	
MPCS162-316	250mm	1600mm	985mm	Acciaio inox 316L	No	
MPCS163	700mm	1600mm	500mm	Acciaio inox 304	Sì	470.5mm
MPCS163-316	700mm	1600mm	500mm	Acciaio inox 316L	Sì	470.5mm
MPCS062	250mm	600mm	985mm	Acciaio inox 304	No	

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Nota: solo le console da 1.200 mm e 1.600 mm di larghezza sono dotate di doppia porta. * Su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE